


品番：EA759X-40L

品名：A6-A3 インクジェットプリンター(6色/Wi-Fi対応/レコ)



販売価格	73,600円(税抜)／80,960円(税込)		
カタログ価格	73,600円(税抜)／80,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/14 15:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1964ページ		



作品作りの醍醐味をあなたに
A3ノビまで出せる、スタイリッシュモデル

仕様

メーカー	エプソン (EPSON)	型番	EP-50V
機能	プリンター	電源	AC100V
最高解像度	5760×1440dpi	用紙サイズ	カード、名刺、L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、四切、A6縦～A3ノビ縦、洋形封筒1号～4号、長形封筒3号/4号、角形2号、20号、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便光沢ハガキ(写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ
サイズ	(収納時):476(W)×369(D)x159(H)mm (使用時):476(W)×785(D)x411(H)mm	重量	約8.5kg
インクタイプ	6色、染料、独立型インク	消費電力	24W
液晶モニター	2.4型液晶	付属品	セットアップ用インクカートリッジ、電源コード、保証書、クリーニングシート(背面トレイ専用)、ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド
対応インクカートリッジ	EA759X-150～156	インターフェイス	Hi-Speed USB×1、10BASE-T

			/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n
印刷方式	MACH方式	両面印刷(自動)	標準対応
給紙容量	フロントトレイ:A4 最大200枚(75g/㎡)、ハガキ 最大65枚 リア(背面)トレイ:写真用紙 最大枚数20枚(最大サイズA3ノビ)、普通紙 最大枚数50枚(75g/㎡、最大サイズA3ノビ)、ハガキ 最大20枚	必要マージン	カード/名刺/L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ :上下左右 0mm その他用紙サイズ:上下左右 3mm
Blu-ray/DVD/CDプリントトレイ	フロントローディング方式(手差し) 12cmメディア対応	NFC機能	—
印刷速度(標準)	A3ノビ写真用紙<光沢>:約2分23秒 L判・写真用紙<光沢>:約34秒	インク・用紙合計コスト(税込)	約15.6円(L判・写真用紙<光沢>)
A4カラー文書インクコスト(税込)	約7.0円	プリンタードライバー対応OS	Windows XP～、OS X 10.6.8～、Chrome OS 89～
ネットワーク仕様	通信プロトコル:TCP/IPv4、TCP/IPv6 DPS over IP:○	自動両面印刷機能	両面上質普通紙<再生紙>:A4 コピー用紙、事務用普通紙:A4、B5、レターサイズ、ユーザー定義サイズ、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便光沢ハガキ(写真用)、フォト光沢ハガキ、 写真用紙<絹目調>ハガキ、スーパーファイン専用ハガキ:ハガキ
Wi-Fi/有線LAN/無線LAN対応			
国際エネルギースタープログラム適合			
本体に同梱されている取扱説明書以外のマニュアルはソフトウェアディスクまたはメーカーホームページで閲覧できます。			
本体サイズがコンパクトなのに名刺サイズからA3ノビまで対応しています。			
自動両面プリントユニットを標準装備しています。			
「Epson iPrint」でスマホからカンタンプリント			
「Epson ClearChrome K2インク」で、広い色域と豊かな階調を再現。…基本の4色にレッドとグレーを追加して、広い色再現性を実現。日常のスナップ写真から風景写真までより自然で鮮やかな表現が可能。			
高画質なのに低印刷コスト。写真が楽しくなる。…L判1枚で約15.6円(税込)の低印刷コストなので、お気に入りの写真をどんどんプリントしましょう。思い出がよみがえって、撮ったときよりも大きな喜びがあるかも。			
驚くほどのコンパクトボディでA3ノビまで対応。…机に置いても場所を取らない驚きのコンパクトボディ。背面連続給紙が可能なおえ、大容量の前面給紙にも対応。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.