

品番 : EA759X-50

品名 : B5-A4 モバイルプリンター(5色)



販売価格	39,200円(税抜)／43,120円(税込)		
カタログ価格	39,200円(税抜)／43,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 21:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	TR153
機能	プリンター	電源	AC100～240V(50/60Hz)
解像度	4800(横)×1200(縦)dpi	用紙サイズ	カット紙/キヤノン純正用紙:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7"×10"、ユーザー定義サイズ(幅55mm～215.9mm、長さ89mm～676mm) キヤノン純正用紙のみ:L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm×89mm)
サイズ	約322×185×66(H)mm	重量	約2.1kg
インクタイプ	5色	消費電力	プリント時:約8W スリープ時:約1.1W
付属品	電源コード、インクカートリッジ、USBケーブル(Type-C)、セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙)	給紙方式	後トレイ
インターフェイス	IEEE802.11n/IEEE802.11g	対応インクカートリッジ	EA759X-500、-501

	/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB(Type-C)		
インク残量検知機能	ドットカウント方式	稼働音	約40.5dB
給紙可能枚数(最大積載枚数)	普通紙:50枚 郵便はがき:20枚		
外出先や営業先で使用可能なコンパクトモバイルプリンター。			
ホームオフィスや書斎にも置けて、持ち運びにも便利。			
A4普通紙なら最大50枚を収容可能。はがきは最大20枚までセットできます。プレゼン資料やDMなども印刷できます。			
文字専用の顔料インクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、グラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。			
コンパクトサイズながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。			
A4サイズのプリントだけでなく、チなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。			
スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。			
ダイレクト接続でWi-Fi環境がなくても、スマホ/タブレットからプリントできます。			
インク残量を確認できる有機ELパネル。サイズは1.44インチ。本体単体で「インク残量」「ネットワーク接続」等ステータスを把握できます。			
本体に定型文書データが5つまで保存可能。顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時などに、本体から直接プリントできます。			
ブラックインクがなくなった時、カラーインクでブラックを合成しモノクロ文書のプリントを行えます。外出先や夜間など、すぐにインクが手に入らない場合もプリントを継続できます。			
長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)をご用意。バッテリー単独で電池残量が確認できるので、急な電源切れを防ぐことができます。 また本体電源OFF時、または液晶が点灯していないスリープ時にはUSBケーブルからも充電可能。モバイルバッテリーやノートPC、カーソケットなどから充電できます。			
本体側面に盗難防止ロックスロットを搭載。ロックケーブルを取り付けることで、会議室やカウンター受付などの常設プリンターとしても利用できます。 ※ロックケーブルは同梱されておりません			
L字電源ケーブルを採用。コネクタが同一側に配置され、配線の取り回しがしやすい設計です。			

代替品

	品番 EA759X-50A コメント インターフェイスが異なります
--	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.