

品番：EA759XA-28

品名：インクジェットプリンター(4色)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 79,700円(税抜) / 87,670円(税込) | | |
| カタログ価格 | 79,700円(税抜) / 87,670円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/04 00:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1925ページ | | |




プリント機能に特化。特大容量タンク搭載ビジネスモデル

仕様

| | | | |
|----------------|---|----------|--|
| メーカー | キヤノン (Canon) | 型番 | GX5030 |
| 機能 | プリンター | 電源 | AC100~240V(50/60Hz) |
| 解像度 | 600(横)×1200(縦) dpi | 用紙サイズ | A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号6号、長形封筒3号、4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7"×10"、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅: 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm) |
| サイズ | 使用時: 約399×639×332(H)mm 収納時(トレイ類を含まず): 約 399×416×238(H)mm | 重量 | 約9.0kg |
| インクタイプ | 4色顔料(特大容量タンク) | 消費電力 | プリント時(USB接続時): 約20W 待機時(USB接続時): 約0.8W |
| 液晶モニター | 2行液晶 | 付属品 | セットアップ用インクボトル、セットアップCD-ROM |
| プリント方式 | インクジェット方式 | 給紙方式 | 後トレイ/カセット |
| 給紙可能枚数(最大積載枚数) | 普通紙: 後トレイ100枚/カセット250枚 | インターフェイス | EEE802.11n/IEEE802.11g / IEEE802.11b/IEEE802.11a、 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|
| | 郵便はがき:40枚(後トレイのみ) | | 100BASE-TX/10BASE-T、 Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 |
| インク残量検知機能 | 電極式+ドットカウント方式 | 稼働音 | 約49.0dB(A) |
| 動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し 結露しないこと) | TEC値 | 約0.12kWh |
| 対応インクカートリッジ | EA759X-170~173 | | |
| 一度の補充で大量のプリントが可能 | | | |
| モノクロ・カラーともに高速プリントを実現 一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。 | | | |
| キヤノン独自開発の全色顔料インクにより、にじみが少なく、くっきりとした「プリント」を実現、耐水性や耐マーカージェン性に優れ、擦れにも強いインクです。 | | | |
| 最長1,200mmという長尺用紙がプリント可能 大きさを活かして迫力あるポスターやPOPが出来ます。 | | | |
| 一度の操作で表裏をまとめてプリントできる「自動両面プリント」 | | | |
| オフィスにレイアウトしやすい「コンパクトサイズ」 | | | |
| 不正アクセスや情報漏洩から守る「セキュリティ強化」 | | | |
| さらなる経費削減に低ランニングコスト | | | |
| 4色顔料インクで細かな文字もくっきり | | | |
| 高速プリントで大量印刷をスムーズに | | | |
| 無線LAN対応 | | | |

代替品

| | | |
|--|-------------|------------------------|
|  | 品番 | EA759XA-29A |
| | コメント | IEEE802.11ac、WPA3追加で対応 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.