

品番：EA759XA-29

品名：オフィス向けフルカラー複合機(コピー/FAX/スキャン)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 105,000円(税抜) / 115,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 105,000円(税抜) / 115,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/04 00:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1925ページ | | |



コストを気にせずカラー印刷できる
低ランニングコスト

4色顔料インクで、1ページあたり約0.8円のコストで印刷可能。大容量のインクタンクにより、約6,000枚の印刷が可能です。

※1ページあたり約0.8円のコストで印刷可能。大容量のインクタンクにより、約6,000枚の印刷が可能です。

限られた場所にも設置できる
省設置スペース

コンパクトなデザインで、狭い場所でも設置可能です。また、前面に紙トレイがあり、背面に紙トレイがあるため、設置場所の幅を狭くすることができます。

高画質・高速プリント


4色顔料インクで、鮮やかな色再現と優れた解像度を実現。また、高速印刷機能により、印刷速度も向上しています。

省エネ機能
EcoSystem Conservation

プリントスピード
モノクロ 約24.0ipm
カラー 約15.5ipm

多様なメディアへ印刷

写真紙、厚紙、封筒、レター、A4、A5、B5、DL、6切、スクエア(127mm)など、様々なサイズの紙やメディアに印刷可能です。



仕様

| | | | |
|-----------|---|-------------|--|
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | GX7030 |
| 機能 | プリント・コピー・FAX・スキャン・ADF | 電源(50/60Hz) | AC100~240V |
| 解像度 | 600(横)×1200(縦) dpi | サイズ(mm) | 使用時: 約399×645×387(H) 収納時(トレイ類を含まず): 約399×410×314(H) |
| 重量 | 約13kg(※プリントヘッドを取り付けた状態) | 液晶モニター | 2.7型TFT(タッチパネル) |
| 使用可能用紙サイズ | 【後トレイ】 A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7"×10"、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅: 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm) 【上段カセット】 A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅: 148mm~216mm、長さ 210mm~297mm) 【下段カセット】 A4、レター、ユーザー定義サイズ(幅: 210mm~216mm、長さ 279.4mm~297mm) | インクタイプ | 4色顔料(特大容量タンク) |

| | | | |
|-----------|--|-------------|---|
| 消費電力 | コピー時(USB接続時):約23W 待機時(USB接続時):約0.9W | 最大可能枚数 | 【普通紙】後トレイ:100枚/カセット: 500枚(250枚×2段) 【郵便はがき】40枚(後トレイのみ) |
| 形式 | デスクトップ | プリント方式 | インクジェット方式 |
| 給紙方式 | 後トレイ/2段カセット(上段/下段) | インターフェイス | IEEE802.11n/IEEE802.11g /IEEE802.11b/IEEE802.11a、 100BASE-TX/10BASE-T、 Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 |
| インク残量検知機能 | 電極式+ドットカウント方式 | 稼働音 | 約49.0dB(A) |
| 動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し 結露しないこと) | TEC値 | 約0.15kWh |
| 付属品 | セットアップ用インクボトル、セットアッ プCD-ROM | 対応インクカートリッジ | EA759X-170~173 |

カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載
特大容量インクビジネスモデル

一度の補充で大量のプリントが可能「ギガタンク」

経費削減に貢献する「低ランニングコスト」
印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。

モノクロ・カラーともに高速プリントを実現
一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。

キヤノン独自開発の全色顔料インクにより、にじみが少なく、くっきりとした「プリント」を実現
耐水性や耐マーカー性に優れ、擦れにも強いインクです。

最長1,200mmという長尺用紙がプリント可能
大きさを活かして迫力あるポスターやPOPがつけれます。

拡大/縮小もしてくれる「自動変倍コピー」

裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」

モノクロ・カラーともに高速プリントを実現
一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。

受信ファクスの自動両面プリント
ファクス原稿を両面プリントできることで、用紙代の節約につながります。

原稿の両面を一度にスキャン「同時両面スキャン」

いちどにまとめてスキャン(おまかせスキャン・ワンパスマルチスキャン)

4色顔料インクで細かな文字もくっきり

代替品

| | |
|------|------------------------|
| 品番 | EA759XA-29A |
| コメント | IEEE802.11ac、WPA3追加で対応 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.