

消費電力	コピー時(USB接続時):約23W 待機時(USB接続時):約0.9W	最大可能枚数	【普通紙】後トレイ:100枚/カセット: 500枚(250枚×2段) 【郵便はがき】40枚(後トレイのみ)
形式	デスクトップ	プリント方式	インクジェット方式
給紙方式	後トレイ/2段カセット(上段/下段)	インターフェイス	IEEE802.11n/IEEE802.11g /IEEE802.11b/IEEE802.11a、 100BASE-TX/10BASE-T、 Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
インク残量検知機能	電極式+ドットカウント方式	稼働音	約49.0dB(A)
動作環境	温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し 結露しないこと)	TEC値	約0.15kWh
付属品	セットアップ用インクボトル、セットアッ プCD-ROM	対応インクカートリッジ	EA759X-170~173

カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載
特大容量インクビジネスモデル

一度の補充で大量のプリントが可能「ギガタンク」

経費削減に貢献する「低ランニングコスト」
印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。

モノクロ・カラーともに高速プリントを実現
一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。

キヤノン独自開発の全色顔料インクにより、にじみが少なく、くっきりとした「プリント」を実現
耐水性や耐マーカー性に優れ、擦れにも強いインクです。

最長1,200mmという長尺用紙がプリント可能
大きさを活かして迫力あるポスターやPOPがつけれます。

拡大/縮小もしてくれる「自動変倍コピー」

裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」

モノクロ・カラーともに高速プリントを実現
一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。

受信ファクスの自動両面プリント
ファクス原稿を両面プリントできることで、用紙代の節約につながります。

原稿の両面を一度にスキャン「同時両面スキャン」

いちどにまとめてスキャン(おまかせスキャン・ワンパスマルチスキャン)

4色顔料インクで細かな文字もくっきり

代替品

品番	EA759XA-29A
コメント	IEEE802.11ac、WPA3追加で対応



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.