

品番 : EA759XA-30

品名 : オフィス向けプリント複合機(コピー-/FAX/スキャン)



販売価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜)／28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 01:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1964ページ		



無線LAN対応のスマートエントリー複合機

仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	MAXIFY MB2130
機能	コピー・FAX・スキャン・ADF	サイズ	収納時:463×389×260(H)mm 展開時:463×607×298(H)mm
液晶モニター	2.5型TFT	電源	AC100V(50/60Hz)
解像度	600×1200dpi	用紙サイズ	最大A4
重量	約10.6kg	インクタイプ	4色
消費電力	コピー時:約27W 待機時:約0.9W	付属品	セットアップ用インクタンク セットアップCD-ROM、モジュラーケーブル
給紙可能枚数(最大積載枚数)	A4普通紙:250枚 郵便はがき:40枚	排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙)	約75枚
動作環境	温度:5~35°C 湿度:10~90%	対応インクカートリッジ	EA759XA-31~EA759XA-38

省スペースに貢献するコンパクトボディー

便利な自動両面プリント標準対応

大容量インク&低消費で低ライニングコストを実現

スマホ/タブレットからのプリントも可能

ビジネス資料や配布用プリントなど、急ぎの印刷物をスピーディーに出力

パソコンなしで印刷できる「USBダイレクトプリント」

データの内容を液晶画面にプレビュー表示、ファイル形式はJPEG／TIFFに対応しています。

管理負荷を軽減する「管理設定」機能付

拡大・縮小もしてくれる「自動変倍コピー」

パソコンで作成したデータをプリントする感覚で相手のfaxにダイレクトに送信できます。Windows、Mac OS両方に対応しています。

RoHS対応

グリーン購入法適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.