

品番：EA759XA-40

品名：オフィス向けプロリンター複合機(コピー/FAX/スキャン)



販売価格	46,000円(税抜) / 50,600円(税込)		
カタログ価格	46,000円(税抜) / 50,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 23:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1925ページ		



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	MAXIFY MB5430
機能	コピー・FAX・同時両面スキャン・ADF	サイズ	収納時:463×394×351(H)mm 展開時:463×607×389(H)mm
液晶モニター	3.5型TFT(タッチパネル)	電源	AC100V 50/60Hz
解像度	600x1200dpi	用紙サイズ	最大A4
重量	約12.9kg	インクタイプ	4色
消費電力	コピー時:約57W 待機時:約0.9W	付属品	セットアップ用インクタンク セットアップCD-ROM、モジュラーケーブル
給紙可能枚数(最大積載枚数)	A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段) 郵便はがき(上段)40枚	排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙)	約75枚
動作環境	温度:5~35℃ 湿度:10~90%	対応インクカートリッジ	EA759XA-41~EA759XA-48

ビジネス資料や配布用プリントなど、急ぎの印刷物をスピーディーに出力

原稿の両面を一度にスキャン「同時両面スキャン」

スーパーG3規格対応の普通紙ファクス

直感的に操作できる3.5型カラータッチパネル

最大500枚を収納できる2段カセット

パソコンなしで印刷できる「USBダイレクトプリント」
データの内容を液晶画面にプレビュー表示、ファイル形式はJPEG／TIFFに対応しています。

管理負荷を軽減する「管理設定」

大量印刷をスピーディーに実現する「重ね連送」

拡大／縮小もしてくれる「自動変倍コピー」

パソコンで作成したデータをプリントする感覚で相手のファクスにダイレクトに送信できます。Windows、Mac OS両方に対応しています。

無線LAN対応

RoHS対応

グリーン購入法適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.