

品番 : EA759XA-52

品名 : AC100-240V/[単3x6本] チューブマーカ



販売価格	136,400円(税抜) / 150,040円(税込)		
カタログ価格	136,400円(税抜) / 150,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 11:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	MK5000
チューブ内径	塩ビ: ϕ 1.5mm ~ ϕ 10mm ※チューブウォーマー(EA759XA-54) 使用時: ϕ 1.5mm ~ ϕ 6.5mm 熱収縮: ϕ 1.5mm ~ ϕ 10mm キープチューブ: ϕ 3.0mm ~ ϕ 5.5mm	フラットチューブ内径	ϕ 1.5mm ~ ϕ 6.5mm、幅: 11.2mm (ローラー通過時最大幅) ※OPアタッチメント(EA759XA-71)が必要
ラベルテープ	幅(白色、黄色、銀色): 6mm・9mm・12mm(銀6mm、9mmのみ) 長さ: 30m(銀色27m)	ラップアラウンドテープ	対応ケーブル外径: ϕ 3mm ~ ϕ 7.6mm (4mm全角 / 1行 / 枠なしの場合)
記名板	厚さ: 0.5mm 幅: 8mm・8.5mm・9.0mm・9.5mm・10mm ※OPアタッチメント(EA759XA-71)が必要	印字方式	熱転写印刷方式
電源	ACアダプター(付属) eneloopスタンダード単3電池×6本(別売)	切断方法	ハーフカット: 自動 フルカット: 自動 ※記銘板はフルカットのみ可
サイズ	272mm×318mm×97(H)mm	重量	2.7kg(本体のみ)
インク	インクリボンICカセット(黒色、白色) 長さ(黒: 40m、150m 白: 85m) ※記名板印刷時は黒色40m(付属)を	動作温度	温度: 15°C ~ 32.5°C 湿度: 10% ~ 85% (ただし結露なきこと)

	使用		※チューブウォーマー (EA759XA-54) 使用時は5℃～18℃
インターフェース	USB2.0 Full-Speed (USB1.1対応可能) ※PC接続キット使用	解像度	300dpi
文字	1.3mm全角、2mm全角/半角、2.6mm全角/半角、3mm全角/半角、4mm全角/半角、6mm全角/半角 (1.3mm全角、2mm全角/半角は漢字不可)	表示文字数	10文字×2行 (全角表示時)
文字種類	JIS 第1水準、JIS 第2水準、記号類	メモリー容量	印刷文字データ記憶部: 約5,000文字 ファイル保存記憶部: 約250,000文字 フォルダー数: 10
消費電力	25W	付属品	ACアダプター、電源ケーブル、チューブアタッチメント、記名板兼用インクリボンICカセット黒40m (EA759XA-57)、MKデスクトップ・ユーティリティー (CDROM)
適合チューブ	EA761DC-1～-4、-31～-39	適合テープ	EA759XA-61～-68
適合インクリボン	EA759XA-56～-58		

電気設備・盤製作・LAN配線・プラント工事や生産設備のメンテナンスに最適

1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現、急いで印刷したいときに実力を発揮します。

記名板のオートカット機能を搭載、印刷の向きも3種類から選択可能

PVC・熱収縮チューブ (内径φ1.5～10mmまで) 対応、フラットチューブ (内径φ1.5～6.5mm) や、透明フィルムで印字面をカバーできるラップアラウンドテープも印字可能

日英切替表示機能を搭載

eneloopスタンダード単3電池×6本 (別売) に対応、電源がない場所でも作業できます。

グリップ式の持ち手で、持ち運びに便利

メディアの自動送り出しことで、セッティングで手間取ることがありません。

クリーナーがほこりをキャッチで、よりきれいな印字が可能

カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能 (メーカー従来品比)

チューブウォーマー (EA759XA-54 別売) 使用時、低温環境 (5℃～15℃) でも電源のない現場でも印字出来ます。
※チューブの状態によっては画像の不具合が発生する可能性があります。

ソフトケース (EA759XA-53 別売) 使用時、収納したままで印刷が可能、オプションや消耗品などの持ち運びが便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co., Ltd.

