

品番：EA759XB-18

品名：A3/ 30枚 レーザープリンタ専用耐水紙



販売価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
カタログ価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/16 22:48現在)		
商品入数	30	販売単位	PK
カタログページ			



ラミネートなしでも使える耐水紙

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LBP-WPF15MDP-A3
仕様	A3	厚み	0.15mm
入数	30枚	サイズ	A3(297×420mm)
坪量	128g/平方メートル		

耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。

半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。

耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使えます。※モノクロレーザー、カラーコピー機、モノクロコピー機でも使用できます。※手書きで情報を書き込めます。その際は、鉛筆・シャープペンシル・油性ペンをお使いください。用紙の特性上、水性ペン・水性マーカー・万年筆はインクをはじくため使用できません。

0.15mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。

落ち着いたつやの半光沢タイプで、両面印刷が可能です。

野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなど様々なシーンで使えます。

トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。

用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。

一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。＜ご注意＞※用紙は完全耐水ではありません。水につけたり、雨ざらしにした際は切断部より水がしみ込むことがあります。野外で使用する場合は約2～3日くらいを目安にしてください。※インクジェットプリンター（コピー・FAX）では使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.