

品番：EA759XB-61

品名：名刺・カード用 インクジェット用紙(10枚)



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 16:41現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1929ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	JP-ID03N
サイズ	シート 100×148.5mm カード 54×85.6mm	材質	PETフィルム
坪量	467±37g/平方メートル	紙厚	0.388±0.036mm
白色度	97.2%		

IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。

PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。

超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。

特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。

インクジェット用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.