

品番：EA759XB-62

品名：名刺・カード用 インクジェット用紙(50枚)

	販売価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
	カタログ価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 07:29現在)		
	商品入数	50	販売単位	pk
カタログページ		1968ページ		



IDカードが簡単に作れるプラカードタイプの用紙。増量50シート・100カード入りの簡易パッケージ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	JP-ID03N-50
材質	PET	シートサイズ	はがきサイズ(100×148.5mm)
カードサイズ	54×85.6mm	入数	2面付、50シート(100カード分)
坪量	467±37g/平方メートル	紙厚	0.388±0.036mm
白色度	97.2%		
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。約0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。			
PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれや引っかきによるキズがカード上に残ることがあります。			
超高解像度(4800～2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現できます。両面に印刷できます。			
特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。			
まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。100シート・200カード入り。※エプソンプリンター PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。※用紙の構造上、hp・NEC製プリンターやエプソンプリンターEP-902A/901A/901F/802A/801A/など前面給紙で、用紙が鋭角に曲がる機種では給紙不良がおこる可能性があり、ご使用いただけません。※フォトブラックインクとマットブラックインクの切替えができる機種は、フォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクは使用できません。			
インクジェット用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.