



品番 : EA759XD-17

品名 : A4判/12面 83.8x42.3mm 7° リンターラベル(100枚)



販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 07:18現在)		
商品入数	100	販売単位	pk
カタログページ	1927ページ		



仕様

メーカー	ヒサゴ(HISAGO)	型番	ELM007
仕様	A4判12面	サイズ/1片	83.8×42.3×0.15mm
入数	100シート	材質	上質紙 ※剥離紙はリサイクル可能です。
坪量	144g/㎡		

インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写対応

連続給紙が可能なので、大量使用に便利。

お得なエコノミータイプです。

いろいろなプリンタで使用できるラベルです。

剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしていませんので、そのまま雑誌古紙としてリサイクルできます。

※レーザープリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では)、トナーが定着しにくい場合があります。

※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出る場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

