


品番 : EA759Y-12B

品名 : A4 コンパクトスキャナー



販売価格	72,000円(税抜) / 79,200円(税込)		
カタログ価格	72,000円(税抜) / 79,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/22 02:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	DR-C340
読取速度	白黒/グレー(片面):200dpi:40枚/分 300dpi:40枚/分 白黒/グレー(両面):200dpi:80面/分 300dpi:80面/分 カラー(片面):200dpi:40枚/分 300dpi:40枚/分 カラー(両面):200dpi:80面/分 300dpi:80面/分	1日当たりの読み取り量の目安	4,500~7,000枚
最大トレイ積載量	100枚(A4、80g/m ² 紙)かつ、積載高さ11mm以下	対象原稿サイズ	50~216×54~356mm(長尺モード時、最大3,000mm)
サイズ	トレイ全閉時:283(W)×223(D)×218(H)mm トレイ全開時:283(W)×551(D)×366(H)mm	重量	約3.2kg(ACアダプターを除く)
センサー	CIS	読取面	片面/両面
光学解像度	600dpi	インターフェース	USB 3.2/USB3.1/USB3.0/USB2.0 (コネクタタイプ:Type-C)

機能	斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー／カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去、モアレ除去、文字向き検知、半折リスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、重送検知無視機能(DFR)	電源(50/60Hz)	100V
消費電力	動作時:最大15.6W以下 スリープモード:0.6W以下 電源OFF時:0.1W以下	使用環境	温度:10~35℃ 湿度:20~80%RH
付属品	ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド		

カラーモノクロともに毎分40枚／分の高速スキャンを実現。

一度の搬送で両面原稿の表裏を同時に読み取るため、スピードを落とすことなく快適にスキャンが行えます。

パスポートや長尺原稿など、多彩なドキュメントに対応。

写真入り文書モードの搭載により、簡単に写真と文字の両方をキレイにスキャンをすることが可能。

1枚の原稿を裏表並べて電子化する際に結合の向きをユーザー設定できる、表裏結合機能。

異なるサイズの原稿が混載していても各原稿のサイズを忠実に再現できる、用紙サイズ自動検知。

原稿や画像の傾き、不揃いな原稿の向き、捺印のかすれを自動補正。

わかりやすく使いやすい「アイコン表示&操作ボタン」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.