

品番：EA759Y-9

品名：モバイルスキャナー



販売価格	36,100円(税抜) / 39,710円(税込)		
カタログ価格	36,100円(税抜) / 39,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1924ページ		



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	DR-P208 II
最大有効サイズ	216×356mm	最大原稿サイズ	普通紙:幅50.8~216mm、長さ70~356mm、紙厚:0.06~0.22mm 名刺:幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm カード:幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下 はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm (※詳しく情報はカタログ参考してください)
センサー	CIS	サイズ	312.5(W)×89.5(D)×40(H)mm 312.5(W)×56.5(D)×40(H)mm(トレー収納時)
消費電力	動作時:2.5W以下 スリープモード時:1.5W以下 電源オフ時:0.5W以下	重量	約600g
電源	USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5A	光学解像度	600dpi
インターフェース	Hi-Speed USB2.0	付属品	P208II専用USBケーブル(1.0m)、 セットアップDVD-ROM、セットアップガイド

導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー
使いたい場所で使えるオールラウンド・モバイルスキャナー
カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクトな設計
使いたい場所で使えるオールラウンド・モバイルスキャナー
外出先でもスッと取り出して、素早く使えるモバイルスキャナーです。
テレワークにもお勧めです。
連続スキャン可能なADF搭載、原稿最大10枚まで、まとめてセットできます。
1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取り、1パス両面スキャンを実現しました。
「スキャナー本体に内蔵されたソフトウェアCaptureOnTouch Liteによりプラグアンドスキャン」、「ケーブルで接続するだけのプラグアンドスキャン」2つの動作モードを搭載
USBケーブル1本でスキャンできる「USBバスパワー駆動」を実現しました。
用紙サイズ自動検知機能付、最適なサイズで読み取ります。
カードスキャン対応、クレジットカードや免許証も読み取れます。
斜行補正機能付
カラー・グレー・白黒自動判別機能付
スキャン画像の文字の向きから原稿の上下左右を自動的に認識し、スキャン画像の方向を正しく揃えます。
写真やイラストなどの画像をスキャンする際に生じやすい、黒ツブレや白トビを抑えるために「写真モード」を搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.