

品番：EA759ZB-10D

品名：294x192x 10mm LEDライトパネル



販売価格	23,600円(税抜)／ 25,960円(税込)		
カタログ価格	23,600円(税抜)／25,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/16 22:46現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

光源	高演色白色LED	電源	ACアダプターDC12V
消費電力	3W	ランプ寿命	50,000時間
照明面サイズ	245(W)×140(H)mm	外形サイズ	294(W)×10(D)×192(H)mm
重量	660g	材質	ABS樹脂、アルミ、アクリル
照明表面材質	アクリル	付属品	ACアダプター、キャリーバッグ
厚さわずか10mmの薄型ボディ			
35mmフィルム6コマ(スリーブ)3段サイズの使いやすい照明面。			
欧州RoHS対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.