

品番：EA759ZB-10F

品名：360x270x5mm LEDライトパネル



販売価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 12:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2002ページ		



仕様

メーカー	エツミ (ETSUMI)	型番	E-7083
光源	白色LED	電源	USB Type-Cタイプ。DC5V(PCのUSBポート、または、出力電流1A以上のモバイルバッテリー使用。 (モバイル充電器での使用は非推奨)
消費電力	3.2W	光源寿命	約50,000時間 (使用状況により短くなる場合があります)
照明面サイズ	318(W)×228(H)mm (A4サイズをフルカバー)	サイズ	360(W)×5(D)×270(H)mm
重量	640g	材質	本体部分:PVC 表面トップ(ライト部分):アクリル
色温度	約12000K	付属品	給電用USBケーブル、キャリングバッグ
絵画・イラストや図面のトレース作業や写経などに便利なトレース台です。			
A4サイズをフルカバーするコンパクトタイプ			
スイッチON/OFFと明るさの調整はタッチセンサーの簡単操作で、先進のLED照明により明るく長寿命かつ超スリムサイズの製品です。			
電源は付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートまたは5V1A以上の給電能力を持つモバイルバッテリーを使用します。			
2Dアニメーション、イラスト、スケッチ、図面、書道、写真ネガの確認などあらゆる用途に対応			

無段階調光可

スケール付

代替品



品番 EA759ZB-10G

コメント メーカ変更、サイズ:186X111X13mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.