品番: EA760A-36

品名:マルチ探知機



販売価格	7,400円(税抜)/8,140円(税込)				
カタログ価 格	7,400円(税抜)/8,140円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 18:53現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0775ページ				





仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ3802			
検知能力(深さ)	「木材深」 <木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm <プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで 「木材浅」 <木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで 「金属専用」 <金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで	電源	単3乾電池×2本(別売)			
サイズ	66(W)×36(D)×161(H)mm	重量	140g(乾電池は含まず)			
壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。						
探知モード切替スイッチ付(3モード)						
活線警告ランプ付。						
本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。						

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.