

品番：EA760A-36

品名：マルチ探知機



販売価格	7,400円(税抜)／8,140円(税込)		
カタログ価格	7,400円(税抜)／8,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 14:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0775ページ		

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ3802
検知能力(深さ)	「木材深」 <木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13～約25mm <プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで 「木材浅」 <木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで 「金属専用」 <金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで	電源	単3乾電池×2本(別売)
サイズ	66(W)×36(D)×161(H)mm	重量	140g(乾電池は含まず)
壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。			
探知モード切替スイッチ付(3モード)			
活線警告ランプ付。			
本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。			

