

品番：EA760AS-11

品名：0-100HSA デジタルデュロメーター



販売価格	64,300円(税抜)／ 70,730円(税込)		
カタログ価格	64,300円(税抜)／70,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/06/28 16:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0765ページ		



手に快適に、しっかりフィットするデザイン。大きなLEDディスプレイとシンプルな3つのボタンコントロールで操作簡単

仕様

測定範囲	0～100HSA(ショアA)	測定精度	≒±1H(at 20-90HSA)
最小表示	0.5H	機能	ゼロ設定、ホールド
電源	SR44×1個	サイズ	58(W)×28(D)×88(H)mm
重量	140g		
ショアAの計測値でゴムやエラストマー、ワックス、フェルト、皮革などの柔らかい物質の測定に			
測定値が大きく、見やすいLEDディスプレイを搭載しています。			
シンプルな3つのボタンで簡単に操作できます。			
持ち運びや保管に便利な専用ケースが付属しています。			
※電池は付属していません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.