

品番 : EA760B-2B

品名 : [単3x2本] マルチ探知機



販売価格	20,800円(税抜)／22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜)／22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/23 04:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0763ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GMS120-27
用途	・壁裏のスタッド、プラスチックパイプ、配線および木材などの探知 ・穴あけ位置、深さの選定	検知能力	金属:100mm(直径12mmの鉄筋) 非鉄金属:120mm(直径15mmの銅管) 通電線:50mm 木材:30mm
機能	中心位置探知・自動電源オフ:約5分	電源	単3アルカリ乾電池2本(付属) またはボッシュ純正3.7Vリチウムイオンバッテリー1個(別売:1608M00C43)
サイズ	86(W)×33(D)×186(H)mm	重量	290g
防塵防水性能	IP54	使用温度範囲	-10°C～50°C
保管温度範囲	-10°C～70°C	連続使用時間	アルカリ乾電池:約6時間 3.7Vリチウムイオンバッテリー:約5時間
付属品	キャリングバッグ 単3アルカリ乾電池×2		
シンプルでわかりやすい 見えないものを直感的な操作で見える化する探知機			
モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。			
衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能			

壁裏の金属、非鉄金属、通電線、木材を探知できます。

センターマーク、探知インジケーターで対象物の中心位置を一目で確認できます。

3色のLEDとシグナル音、目と耳で確認できます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.