

品番：EA760FD-4A

品名：金属探知器



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 32,600円(税抜) / 35,860円(税込) | | |
| カタログ価格 | 32,600円(税抜) / 35,860円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2026/04/26 09:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2484ページ | | |



4モード、4トーンで検知し、ターゲットを8種に分別できます

仕様

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|
| 検知能力 | コインサイズの金属は28cmまで | 電源 | 9V電池×1個(別売) |
| 軸長 | 1045~1260mm | 先端コイル径 | 210mm(厚さ12mm) |
| 重量 | 1.04kg | | |
| 4モード、4トーンで検知し、ターゲットを8種に分別できます。 | | | |
| 検出対象の選別、検出能力、音量を細かく設定できます。 | | | |
| ターゲットの深度をリアルタイムで棒グラフ表示します。 | | | |
| 感度調整付 | | | |
| マイクロプロセッサ内蔵 | | | |
| 1/4" & 1/8" ヘッドホン用端子付 | | | |
| 動きを止めた状態でターゲットの位置を正確に特定し、その深度を数値で表示します。 | | | |
| 複数の不要なターゲットカテゴリーを除外できるため、探したいものに集中できます。 | | | |
| ミネラル分の多い地表など、より複雑な環境での探知に特化しており、経験豊富な探知家から初心者まで幅広いユーザーに対応する高性能なモデルです。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.