

品番：EA760RD-21

品名：マグネチックロケーター



販売価格	210,000円(税抜)／231,000円(税込)		
カタログ価格	210,000円(税抜)／231,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 09:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



鉄鋳物や鋼製のバルブケースや浄化槽、マンホールのふた、給水バルブ、測量標、鉄鋳物のパイプ、溶接管、鋼製の筐体などを素早く探知します

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	53068
商品名	MR-10	検知能力	約1m(使用条件による)
感度調整機能付			
電源	単3電池×6個(付属)	全長	1000mm
重量	0.77kg		
キャリングソフトケース付			
鉄鋳物や鋼製のバルブケースや浄化槽、マンホールのふた、給水バルブ、測量標、鉄鋳物のパイプ、溶接管、鋼製の筐体などをすばやく探知します。			
音と表示を使った高感度の探知器です。			
「オートナール機能」で周囲の車や金網等の障害物の影響を受けにくくし、対象物の探知を容易にします。 ※金属探知器ではありません。			
防水防塵等級	IP54		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

