

品番：EA761DC-0

品名：AC100V/[単3x4本] チューブメーカー



販売価格	72,000円(税抜)／79,200円(税込)		
カタログ価格	72,000円(税抜)／79,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/14 17:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1917ページ		



仕様

メーカー	マックス(MAX)	型番	LM-500F2
商品名	レタツイン	チューブ内径	塩ビ: φ 1.5～8.0mm 熱収縮: φ 2.0～6.4mm
テープ幅	5・9・12mm	入力	JIS配列キーボード式
電源	ACアダプター(付属)、単3電池×4本(別売)	チューブ切断方法	ハーフカット(自動)、フルカット(手動)
サイズ	295(W)×293(D)×94(H)mm	重量	2.3kg
付属品	インクリボン(EA761DC-41)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント	インターフェース	USB(タイプA)×1
適合チューブ	EA761DC-1～-4	適合テープ	EA761DC-11～-18
文字サイズ	1.3/2/3/4/6mm、英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可	書体	マックスオリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)
文字種類	JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな、カナ、英数字等) オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字)	最大入力文字数	5,000文字(999ブロック)
入力方式	英数入力／ローマ字入力／かなめくり方式／かな入力	表示部	バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ)

印字方式	熱転写方式(300dpi)	印字速度	40mm／秒(チューブ作成個数:52個／分) (内径φ3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印字の場合)
最大印字長さ	1部印刷時:チューブ100m、テープ5m 部数印刷時:チューブ100m、テープ7m		
USB接続対応			
電源が取れない現場でもコードレス作業が可能です。満充電で約500個のチューブ印刷ができます。			
180度回転印刷機能付			
電池で使用する場合、受電式ニッケル水素電池「eneloopスタンダードモデル単3形×4本(別売)」のみ使用できます。			

代替品

	品番	EA761DC-0B
	コメント	変更点:キャリングケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.