


品番：EA761DH-2D

品名：4-24mm テプラ



販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/27 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1846ページ		



オフィスのラベル作りはこれ1台!

ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート

仕様

メーカー	キングジム(KING JIM)	型番	SR-R680
テープ幅	4・6・9・12・18・24mm	入力	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
表示	8文字×4行 バックライト付き液晶	文章メモリー	約175文字
書体数	漢字:8、かな:12、英数:14	文字サイズ	7段階
記号・絵文字	1535種	装飾	飾り字:15種、伸・縮:5種、囲み・網:8種
電源	ACアダプター(付属)、 単3形電池×6本(別売) 単3形充電式ニッケル水素電池×6本 (別売)	サイズ	193(W)×238(D)×66(H)mm
重量	約990g(電池・テープ除く)	本体色	ホワイト
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・128dot)
最大印刷可能幅	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	「みえ2」機能	2段切替え
ダイレクトキー	縦・横/書体/文字サイズ/外枠	漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)

熟語数	約137,000語(追加可能)	内蔵文字数	8194文字 JIS第1/2965文字 JIS第2/3390文字 かな・英数字・記号等
内蔵ファイル	約5000文字/最大99ファイル	ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ内蔵
印刷行数	1～8行	フォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	131種	印刷履歴	10件
連続印刷(「ぞく2」)	100枚まで(自動的に個別カット)	外枠	132種
表組み	4種	地紋	既製地紋7種
余白	7段階	文字間隔	4段階 英数字プロポーショナル方式
割付け	4種	定長印刷	1.4～50cm
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	付属品	ACアダプタ(AC1116J)、試用PROテープ
適合テープ	PROテープカートリッジ	ホームキー	－
あて名登録	約5000文字/最大99件	名前登録	約1120文字/最大40件
外字登録	4文字	特殊フォーム	9種(ビジネスフォーム)
コピー&貼り付け	○	拡大印刷(「でか2」)	2～6倍(部分印刷可能)
バーコード・二次元コード	7規格(QRコード含む)	定型外国語	－
トリマー	オートトリマー(9～24mm幅テープに対応)	パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))

替テープは、EA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。

ラベルの無駄な余白を削減し、1本のカートリッジからより多くのラベルを作成できるようになり経済的です。

テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に

案内表示に最適な絵文字・記号が充実

ハーフカット機能付きオートカッター搭載

高速印刷&静音設計

ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー搭載」

お名前タグ印刷、ピットコード印刷機能を搭載

テープエンド検出&印刷再開機能

バックライト付きで見やすいディスプレイ

予測機能付きATOK搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.