

品番：EA761DL-2B

品名：4-24mm テプラ



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/27 05:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1846ページ		



## 仕様

メーカー	キングジム(KING JIM)	型番	SR370
テープ幅	4・6・9・12・18・24mm	入力	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
表示	8文字×4行	文章メモリー	約125文字
書体数	漢字:3、かな:5、英数:5	文字サイズ	6段階
記号・絵文字	1234字	装飾	飾り字5種
電源	ACアダプター(付属)、又は単3アルカリ乾電池6本(別売)、又は単3ニッケル水素充電電池6本(別売)	サイズ	197(W)×219(D)×66(H)mm
重量	約700g(本体のみ)	本体色	ネイビー
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi/96dot)
最大印刷可能幅	13.5mm(18・24mm幅テープ使用時)	「みえ2」機能	2行固定表示
ダイレクトキー	縦・横/書体/文字サイズ	漢字変換方式	学習機能付き熟語変換
熟語数	約63000語	内蔵文字数	5598文字 JIS第1/2965文字 JIS第2/1198文字 かな・英数字・記号等
内蔵ファイル	約125文字/最大5ファイル	ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ内蔵

印刷行数	1～6行	フォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	98種	印刷履歴	9件
連続印刷(「ぞく2」)	100枚まで(自動的に個別カット)	外枠	87種
表組み	4種	地紋	既製地紋7種
余白	2段階	文字間隔	2段階 英数字プロポーション方式
割付け	4種	定長印刷	2～99cm
カッター	オートカッター	付属品	ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ
適合テープ	PROテープカートリッジ	デザインフォーム	98種
その他	りぼん連続印刷 お名前タグ印刷 ピットコード印刷		
替テープは、EA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。			
りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピットコード印刷			
ワンタッチで書体や文字サイズ、ラベルの向きの縦、横を変更できる「ダイレクトキー」を搭載。			
オートカッター搭載			
ラベル幅により、最大6行まで印刷できます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.