

品番：EA761DT-13

品名：3.5-18mm ラベルライター(ネームランド)



販売価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
カタログ価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 06:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




最大印刷幅12mm



和文2書体



かな・英数4書体




電子利用機能



2行印刷機能



両りくと 両りくと 両りくと



整理収納からお名前つけまで
手軽にさっと使えるコンパクトモデル

仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	KL-P40WE
テープ幅	3.5・6・9・12・18mm	最大印刷可能幅	12mm(18mm幅テープ使用時)
記号・絵文字	638種類	フレーム	85種類 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
フォーマット	47種類 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む	サイズ	189(W)×115(D)×54.5(H)mm ※高さは足を含んだサイズです
重量	約430g(電池を除く)	付属品	電池、テープカートリッジ お試し9mm幅1本
対応テープ	EA761DR・DSシリーズ (幅:3.5~18mmネームランドテープ)	最大印字行数	3行(9/12/18mm幅テープ使用時)
印字密度	200dpi	入力	JIS配列キーボード式 配列:かなめくり 入力:ローマ字・かなめくり
書体	和文2 (明朝体・丸ゴシック体)	カッター	手動カッター

	かな6・英数6 (明朝体・メロディ・丸ゴシック体・プロ デュース・パレット・ボンジュール)		
電源	ACアダプター(別売) または単3形アルカリ乾電池／充電式 ニッケル水素電池×6本(電池消耗目 安:約4巻分) ※標準印刷条件で印刷した場合 ※本機で推奨する充電式ニッケル水素 電池はeneloop(エネループ)／充電 式EVOLTA(エボルタ)です	連続印刷	あり
文字体	標準/太字/白抜	表示	6文字×1行
1データ最大入力文字 数	80	余白設定	あり
液晶サイズ	96×16ドット	内蔵文字種	5,035文字
内蔵辞書数	約46,000	最大登録文字数	80×5

選べる絵文字・記号&フレーム印刷機能

動物や乗り物など、かわいくて種類豊富な絵文字や、文字を飾り枠やイラストで囲むフレームを内蔵。見栄えを良くし、視認性をアップさせるので、お子様のお名前ラベルのほか、整理や分類ラベルなどにも役立ちます。

文字入力が簡単なかなめくり入力にも対応

「あ」を押すごとに「い」「う」「え」「お」と文字を変換します。携帯電話の入力方式と同じで使うキーの種類が少ないので、パソコンが苦手な人にも簡単に使えます。

3行印刷が可能

2行、または3行印字が可能。サブタイトルや収納物の内訳など、多くの情報を1枚のラベルに入れることができます。

※ 印刷行数は使用するテープにより異なります。

一度の印刷操作で、複数枚のラベルを印刷可能。同じ内容のラベルを大量印刷したいときに便利です。2～50枚まで印刷枚数を指定することができます。

※ 印刷後、ハサミやカッターなどを使ってカットしてください。

便利な定型フォーマット

CDケースの表ラベルやファイルの背ラベルなど、用途に合わせたラベルが作れる定型フォーマットを30種類内蔵。お子様のお名前付けに便利な名前シールフォーマットも17種類内蔵しています。

ジャストフィット印刷

テープ幅と文章の行数に合わせて、最適な文字サイズを自動で設定し、印刷できます。細かい設定をする必要がないので、手軽にラベルが印刷できます。

代替品

	<p>品番 EA761DT-13A</p> <p>コメント 外観変更</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.