

品番：EA761DT-13A

品名：3.5-18mm ラベルライター(ネームランド)



販売価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
カタログ価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 07:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1844ページ		



最大印刷幅12mm  
18mm幅テープ使用時

和文2書体  
優優  
明朝体・丸ゴシック体

かな・英数6書体  
あいうえお  
数字  
英字  
記号  
印刷体・スロタイプ・丸  
ゴシック体・  
プロデュース・パレット  
ト・ボンジュール

可憐ごみ△ ありがとう

みおみ みおみ みおみ



お名前付けから、整理収納・ラッピングまで  
手軽に使えるコンパクトモデル

### 仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	KL-P50WE
テープ幅	3.5・6・9・12・18mm	記号・絵文字	654種類
定型フォーマット機能	47種類	フレーム	80種類
電源	ACアダプター(別売)、単三形電池×6本(別売)	サイズ	189(W)×115(D)×54.5(H)mm ※高さは足を含んだサイズです
重量	564g	表示	6文字×1行
付属品	テープカートリッジ お試用9mm幅1本	最大印字行数	3行(9/12/18mm幅テープ使用時)
最大印刷幅	12mm(18mm幅テープ使用時)	印字密度	200dpi
液晶サイズ	96×16ドット	入力方法	キーボード
書体数	和文2、かな6、英数6	カッター	手動カッター
連続印刷	あり	文字体	標準、太字、白抜
内蔵文字種	5,051文字	内蔵辞書数	約46,000
最大登録文字数	80×5	1データ最大入力文字数	80

余白設定	あり	
選べる絵文字・記号&フレーム印刷機能		
食べ物や植物、マークなどの多彩な絵文字・記号を内蔵。飾り枠やイラストのフレームを使ってかわいらしさやオリジナル感があるラベルも作れます。 お子さまのお名前ラベルや整理収納、ラッピングなどにも役立ちます。		
文字入力が簡単なかなめくり入力にも対応		
「あ」を押すごとに「い」「う」「え」「お」と文字を変換します。使うキーの種類が少ないので、パソコンが苦手な人にも簡単に使えます。		
2行、または3行印字が可能。サブタイトルや収納物の内訳など、多くの情報を1枚のラベルに入れることができます。 ※印刷行数は使用するテープにより異なります。		
一度の印刷操作で、複数枚のラベルを印刷可能。同じ内容のラベルを大量印刷したいときに便利です。1～50枚まで印刷枚数を指定することができます。 ※印刷後、ハサミやカッターなどを使ってカットしてください。		
便利な定型フォーマット 用途に合わせたラベルが作れる「定型フォーマット」や、お子様のお名前付けに便利な「名前シール」のフォーマットを、47種内蔵しています。		
ジャストフィット印刷 テープ幅と文章の行数に合わせて、最適な文字サイズを自動で設定し、印刷します。細かい設定をする必要がないので、手軽にラベルが作れます。		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.