



- ・フレーム:75種類 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています。
- ・フォーマット:96種類 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む
- ・デザインロゴ:100種類

〈その他〉

- ・文字体:標準 / 太字 / 白抜 / 影付 / 立体
- ・内蔵文字種:5640文字
- ・内蔵辞書数:約88000
- ・最大登録文字数:127×10
- ・1データ最大入力文字数:127
- ・余白設定:あり

充実の基本機能を備えたスタンダードモデルのラベルライターです。

【デザインロゴ】

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。

【テープ長さダイレクト設定】

よく作成するラベルの長さを簡単設定、長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。

※1mm単位で長さを調整することもできます。

【ハーフカット機能付きオートカッター】

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。

※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネルーブ)/充電式EVOLTA(エボルタ)です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.