

品番：EA761DT-4A

品名：3.5-46mm ラベルライター(ネームラント)



販売価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
カタログ価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 00:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1844ページ		



46mm幅広ラベル&大画面搭載のハイエンドモデル

仕様

メーカー	カシオ(CASIO)	型番	KL-V460
対応テープ幅	3.5、6、9、12、18、24、36、46mm	入力方式	JIS配列キーボード式
記号・絵文字	1515種	フォーマット機能	123種類
電源	ACアダプター(付属)	サイズ	237(W)×235(D)×106.5(H)mm
重量	1.4kg	表示	15桁×5行(バックライト付液晶)
パソコン接続	USB接続対応	最大印字行数	10行(24/36/46mm幅テープ使用時)
最大印字幅	46mm(46mm幅テープ使用、拡大印刷時)	印字密度	200dpi ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
液晶サイズ	240×80ドット	書体	漢字8 / かな8 / 英数20
連番印刷	あり ※3.5mm幅テープには対応していません	テープ長さダイレクト設定	あり

タイムスタンプ/タイムスパン	あり	縦横同時印刷	あり
連続印刷	あり	コピー/ペースト	あり
絵文字・記号	1515種類※ギリシャ文字・ロシア文字を含む	拡大印刷	あり ※対応テープ幅:36mm / 46mm
フレーム	65種類 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています	バーコード/QRコード印刷	あり
デザインロゴ	120 ※専用Webサイトにあるデザインロゴとフォルダ単位で入れ替え可能です	パソコン対応ソフト	LABEL DESIGN MAKER / BA-300 / DESIGNLOGO CHANGER
パソコンインターフェイス	USB	文字体	標準 / 太字 / 白抜 / 影付 / 立体 / 斜め文字
JIS第一水準漢字	2,965文字	JIS第二水準漢字	3,390文字
半角文字	あり	外字登録	10文字
最大登録宛名件数	100	1データ最大入力文字数	511
内蔵文字種	9,000文字	ユーザー辞書	あり
内蔵辞書数	約257,000 ※追加可能	最大登録文字数	約4,000
余白設定	あり	付属品	ACアダプター、テープカートリッジ (18mm幅1本)

マグネットテープ推奨

ハーフカット機能付オートカッター搭載

印字がスピーディーなので、ラベル作成の時間を短縮します。

パソコンリンク対応でキー入力でもPC接続でもラベルが作れる

見やすく快適!15桁×5行の大型バックライト付き液晶を搭載

文字数が多くても全体が把握しやすい大型液晶にバックライトを採用。表示内容や文字が確認しやすく、印刷イメージが一目でわかり、ラベル作成がはかどります。

優れた文字変換

株式会社ジャストシステムの日本語入力システム「ATOK」を搭載。文字入力が快適に行えます。

46mm幅印字ヘッド搭載

46mmの印字ヘッドを搭載しているので、大きな文字が印刷できます。拡大印刷機能を使えば、最大180mmの文字を印刷することもできるので店のPOPやアテンションラベル作成に役立ちます。

デザインロゴ

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。現場関係の注意ラベルやゴミの分別ラベルなど、職場で役立つラベルを選ぶだけで作れます。幅広46mmテープで視認性の高いデザインロゴもかんたん。様々なシーンで活躍します。

タイムスタンプ&タイムスパン

ラベル作成日時を自動入力するタイムスタンプ。指定した期限を自動計算入力するタイムスパン。ファイルの日時管理や、文書を法定保存する際に便利です。

最大10行印刷が可能

ファイルの表書きから、封筒の宛名まで活用シーンが広がる46mm幅テープに対応。最大10行印刷もできるので、手書きでは書きづらい細かい文字もキレイに印刷でき、リスト表記やインデックス作成に便利です。

※24 / 36 / 46mm幅テープに対応。

パソコンリンク

パソコン接続してラベルが作れます。パソコン搭載書体や画像などを印刷でき、Excelデータを取り込み差込印刷することも可能です。

※WindowsRのみ対応しています。

※パソコンリンクには市販のデータ通信対応のUSB2.0規格のUSBケーブル(A・microBタイプ)が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.