

品番 : EA761EC-1A

品名 : 59mm ラベルプリンター (PC接続)



販売価格	29,800円(税抜)／32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜)／32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1895ページ		



宛名ラベル・入出荷ラベル・現品票ラベル・バーコードラベルを即作成!

仕様

メーカー	マックス(MAX)	型番	ELP-60N2
サイズ	125(W)×213(D)×142(H)mm	重量	1.15kg
印刷方式	感熱方式	インターフェース	USB
対応OS	Windows10/8.1/8/7	適合テープ	EA761EC-1～3
テープ幅	29mm～62mm	付属品	CD-ROM、USBケーブル、感熱紙1巻 (EA761EC-2)

宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベルをすぐに作成できます。

オートカッター機能付

はがしやすい、ダイカットラベル使用

ラベルづくりをデスクで完結! 赤&黒の2色プリンタ誕生!

赤と黒を同時にプリント! 注意喚起、強調など、インパクトのあるデザインを実現。

パソコンで自由自在にラベルを編集。
初心者でも欲しいラベルが簡単に作れます。

テンプレート、シンボルマークを豊富に搭載!

さまざまなバーコードを高解像度で作成可能!

JAN13・CODE39等の1次元バーコードやQRコード等の2次元コード、郵便バーコード等 23の規格に対応。

ExcelやAccess等で作成した既存リストとデータリンクすることでラベルに反映できます。
また既存機種で作成したレイアウトや専用ラベルもそのまま使えます。

ワンタッチ交換！ ラベルカセット！
カンタン装着、取り外し！
セット用紙サイズを自動認識。

宛名ラベルは毎分132枚の高速印刷
最高印刷速度148mm/秒！ ストレスなくラベルをプリント。

必要な枚数を1列にプリント。1枚ごとに独立、だからはがしやすい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.