


品番：EA761G-35

品名：12桁 計算機(グリーン)



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カシオ(CASIO)	型番	JF-M200-GN-N
桁数	12桁	サイズ	109(W)×182(D)×20.4(H)mm
電源	太陽電池+CR2025×1個	電池寿命	約7年(1日1時間使用時)
重量	193g	液晶ディスプレイ	計算状態表示、3桁位取り表示
計算機能	四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算	キーの機能	早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
キーの特徴	プラスチックキー、フラットキー	メモリー	メモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グラントータル計算)
カラー	グリーン		

【時間計算機能】

時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。

【税計算機能】

消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

【切捨・四捨五入機能】

小数の端数処理の選択が出来ます。

【早打ち機能】

次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。

一定時間操作がないと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能搭載

薄型フォルムで優れた操作性と視認性のジャストタイプ電卓

優雅に美しく、洗練されたスマートなデザイン

直線的なラインで構成されたフォルムが、知性を感じる引き締まった印象を演出しています。

背面の角を、層を重ねたような形状に。持ちやすさと造形の美しさを両立しました。

液晶と一体化するようにソーラーパネルを設置。スマートな前面デザインに仕上げています。

キーを囲うリブをなくした構造を採用。ミニマルで凛とした操作面を実現しました。

落ち着いた印象のモダンなフォントを採用。視認性とデザイン性を兼ね備えています。

デスクに置いた際に斜めからでもクリアに読めるよう、液晶に角度をつけています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.