


品番 : EA761GA-123

品名 : 12桁 計算機(検算機能付)



販売価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 14:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1893ページ		



## 仕様

メーカー	カシオ(CASIO)	型番	DS-20WKA-N
桁数	12桁	サイズ(W×D×H)mm	135×189×34.8
電源	太陽電池+CR2032×1個(付属)	重量	281g
液晶ディスプレイ	計算状態表示 3桁位取り表示	基本計算	四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算
電池寿命	約7年(1日1時間使用時)	キーの特徴	数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー
キーの機能	早打ち機能(3キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替)	メモリー	メモリー数 2 総合計(グラントータル計算) 独立メモリー(M+, M-, MR, MCキー方式)
表示形式の設定	小数点セレクター(5/4/3/2/1/0 /ADD2)	カラー	シルバー

ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、切り上げ、四捨五入)

### 検算タイプ

#### <検算機能>

同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると“ピーッ”と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると“ピッピッ”と音が鳴り、“OK”が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。

#### デスクタイプ(卓上で便利)

正確な早打ちを可能にする キーロールオーバー

入力時、キーから指を離す前に次のキーを押しあげてもしっかり認識。

#### 打ちやすさを追求した キー配列・形状

長年のノウハウを活かしスピーディーに計算をするためのキー配列を追求。さらに、人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。

#### 抜群のタッチ感と数字が消えない 2色成型樹脂キー

本格実務電卓のキーは、指になじみやすいなめらかな表面仕上げ。さらに、数字が消えない2色成型構造を採用。

#### 周りを気にせず業務に集中できる サイレントタッチキー

入力時、キーから指を離す前に次のキーを押しあげてもしっかり認識。

本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能に。

#### 光がさえぎられても計算可能な T·W·P(ツーウェイ・パワー)

ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護。

#### 打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能

#### 表示が見やすい大型ディスプレー

文字が大きく見やすい大型液晶が正確な計算をサポート。

#### 税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.