

品番：EA761GA-123

品名：12桁 計算機(検算機能付)



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 02:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1842ページ		

左右どちらでも打ちやすいキー配列
右利き左手のどちらでも打ちやすいので、両手でも
簡単に使える。また、利き手でない方の計算し、
利き手で入力することも可能。

■正確な早打ちを可能にする
キーロールオーバー

■打ちやすさを追求したキー
配列・形状

凹凸
キー形状
凸型
キー形状

■抜群のタッチ感と数字が消
えない2色成型樹脂キー

■手ペリを換えて打ちやす
い大型ストッパー

■光がささえられても計算可
能なT・W・P (ツウエイ・
パワー)

■打ち間違えなどの軽減に効果的な計算状態
表示機能

計算状態
表示機能

■数字が見やすい大型ディスプレイ

数字が見やすい大型ディスプレイ
文字が大きく見やすい。また、数字の色も黒で、
背景色とのコントラストも高く、読みやすい。

打ちやすさを追求した
キー形状
人間工学に基づきキーのカチ
カチの動きに合わせて配列に
変え、快適な操作を実現。

周りを気にせず計算に集中できる
サイレントタッチキー
タッチ音が気
にならない静音設
計。アスファルト
やデレワーク、薄
居などの試練に
も最適。

ズペリを換えて打ちやすい
大型ストッパー
本体裏面に大型
ストッパーを4個
搭載。集中時の
ズペリを軽減し、速
な計算を可能に。

仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	DS-20WKA-N
桁数	12桁	サイズ(W×D×H)mm	135×189×34.8
電源	太陽電池+ CR2032×1個(付属)	重量	281g
液晶ディスプレイ	計算状態表示 3桁位取り表示	基本計算	四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算
電池寿命	約7年(1日1時間使用時)	キーの特徴	数字が消えない2色成型樹脂キー(一 部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー
キーの機能	早打ち機能(3キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替)	メモリー	メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+, M-, MR, MCキ ー方式)
表示形式の設定	小数点セクター(5/4/3/2/1/0 /ADD2)	カラー	シルバー

ラウンドセクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、切り上げ、四捨五入)

検算タイプ

<検算機能>

同じ計算を繰り返す時、2度目の計算で1度目と違う入力をする時“ピーツ”と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると“ピッピツ”と音が鳴り、“OK”が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。

デスクタイプ(卓上で便利)

正確な早打ちを可能にする キーロールオーバー

入力時、キーから指を離す前に次のキーを押しはじめてもしっかり認識。

打ちやすさを追求した キー配列・形状

長年のノウハウを活かしスピーディーに計算をするためのキー配列を追求。さらに、人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。

抜群のタッチ感と数字が消えない 2色成型樹脂キー

本格実務電卓のキーは、指になじみやすいなめらかな表面仕上げ。さらに、数字が消えない2色成型構造を採用。

周りを気にせず業務に集中できる サイレントタッチキー

入力時、キーから指を離す前に次のキーを押しはじめてもしっかり認識。

本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能に。

光がさえぎられても計算可能な T・W・P(ツーウェイ・パワー)

ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護。

打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能

表示が見やすい大型ディスプレイ

文字が大きく見やすい大型液晶が正確な計算をサポート。

税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.