

品番：EA761GA-140

品名：12桁 計算機(チェック検算)



販売価格	5,020円(税抜) / 5,522円(税込)		
カタログ価格	5,020円(税抜) / 5,522円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/14 21:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1893ページ		



仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	DJ-120W-N
桁数	12桁	サイズ(W×D×H)mm	144×192×34.6
電源	太陽電池+LR44×1個(付属)	重量	205g
カラー	ホワイト	電池寿命	約3年(1日1時間使用時)
液晶ディスプレイ	計算状態表示 3桁位取り表示	表示形式の設定	小数点セクター(4/3/2/1/0 /ADD2) ラウンドセクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、切り上げ、四捨五入)
キーの特徴	プラスチックキー 凹凸キー	キーの機能	早打ち機能(2キーロールオーバー) ツーゼロ(00) スリーゼロ(000) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替)
メモリー	メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+, M-, MRCキー方式)	基本計算	四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 概数計算

チェック検算電卓

2種類のチェック機能搭載。売上集計や家計簿付けに。

デスクタイプ(卓上で便利)

優れた操作性と視認性。

みながらチェック機能(300ステップ)、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.