

品番：EA761GA-26

品名：12桁 パーソナル計算機(ライトグリーン)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/01 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カシオ(CASIO)	型番	MW-C20D-LG-N
桁数	12桁	サイズ	101(W)×154.5(D)×18(H)mm
電源	太陽電池+LR54もしくはLR1130×1	電池寿命	約3年(1日1時間使用時)
重量	118g	液晶ディスプレイ	計算状態表示、3桁位取り表示
計算機能	四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算	キーの機能	早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
キーの特徴	プラスチックキー、フラットキー	メモリー	メモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)
カラー	ライトグリーン		

【時間計算機能】

時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。

【税計算機能】

消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

【早打ち機能】

次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。

【計算状態表示】

四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。

一定時間操作がないと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能搭載

携帯性と操作性を両立したミニジャストタイプ電卓

角に丸みを持たせたやさしいシルエットです。

数字キーの周囲はエンボス、上部キーエリアはプリントで斜線パターンをデザイン。細かい部分にもこだわっています。

背面の角を、層を重ねたような形状にすることで、持ったとき手にフィット。見えにくい部分にも個性を込めました。

丸みを帯びたキー形状とフラットな表面で、デザインの統一感とスムーズなタッチ感を両立しています。

フレームを液晶よりわずかに高くすることで、落とした際も液晶部分が床などに直接触れにくい構造にしています。

丸みのあるフォントを太めにアレンジ。見やすく、使う楽しさも高まるデザインです。

デスクに置いた際に斜めからでもクリアに読めるよう、液晶に角度をつけています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.