

品番：EA761GA-98

品名：10桁 テンキー電卓(黒)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,200円(税抜)／5,720円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,200円(税抜)／5,720円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/08/04 05:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                               |                                                                                                       |     |                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 色                                             | 黒                                                                                                     | 桁数  | 10                   |
| 電源                                            | 太陽電池+単4電池×2                                                                                           | サイズ | 86(W)×155(D)×20(H)mm |
| 重量                                            | 163g                                                                                                  | 機能  | USBワイヤレス機能、小数点桁数指定   |
| 動作距離・・・最大10メートル、使用周波数:2.4GHz                  |                                                                                                       |     |                      |
| 対応OS                                          | Windows XP(SP2以上)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Mac OS X 10.4-10.8(Intelベース)の日本語版がプレインストールされていること |     |                      |
| PCのUSB端子にレシーバー(受信機)を接続することで、テンキー機能を無線で使用できます。 |                                                                                                       |     |                      |
| ケーブルのわずらわしさもないので、外出先でも鞆からサッと出して使えます。          |                                                                                                       |     |                      |