

品番 : EA761GD-16E

品名 : 10桁 関数電卓



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,500円(税抜) / 10,450円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,500円(税抜) / 10,450円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/12/15 00:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1895ページ                      |      |   |



## 仕様

|       |                                       |              |  |
|-------|---------------------------------------|--------------|--|
| メーカー  | カシオ (CASIO)                           | 型番           | FX-JP900CW-N   |
| 仮数    | 10桁                                   | サイズ(W×D×H)mm | 77×162×10.7  |
| メモリー  | 9                                     | 電源           | 太陽電池+LR44×1個(付属)   |
| 重量    | 95g(電池含む)                             | 液晶ディスプレイ     | 3桁区切り表示<br>高精細日本語表示<br>数学自然表示<br>書式通り入力方式<br>アイコンメニュー<br>高精細フルドット液晶<br>4諧調表示 |
| キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー)<br>負符号(-)<br>電源オフ機能 | 付属品          | ハードカバー   |

700関数機能以上

数学自然表示入力に対する出力結果を、数学自然表示出力もしくはライン出力の設定が可能です。

工学・情報・統計、物理・化学、電気工学、機械工学、建築・土木、数学、工業、経済・社会、医・歯・薬学分野にお勧めです。

土地家屋調査士試験対応

日本語表示対応

簡単操作のセンターカーソルキー

パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。

**書式通り入力方式**

教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能です。

**指数表示指定**

**循環小数表示**

循環小数における循環節を明示します。実数への変換も可能です。

**エンジニアリング・シンボル表記**

高性能LSIと高精細フルドット液晶の採用で、優れた演算能力と見やすい日本語表示を実現。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.