

品番 : EA761HD-11A

品名 : AC100V/1200W/A3 ラミネーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,100円(税抜) / 29,810円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,100円(税抜) / 29,810円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/03 13:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1936ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------------------|-----------|--------------------------------|
| メーカー | アコ・ブランズ・ジャパン | 型番 | GLMA3400JF-2W |
| サイズ | 465(W)×120(D)×100(H)mm | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 1200W | 最大ラミネート | 厚:0.7mm 幅:320mm |
| 最大加工サイズ | A3 | ウォームアップ時間 | 約120秒 |
| 対応フィルム厚 | 100ミクロン | ラミネート速度 | 420mm/分(50Hz) 500mm/分(60Hz) |
| 加熱方法 | 外部加熱方式 | 重量 | 3.25kg |

巻き込み防止構造搭載の、4本ローラーラミネーター

内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。

オートシャットオフ機能付き(約15分後)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.