

品番：EA761HD-26B

品名：AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)



販売価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 07:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1936ページ		



ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	HSL-A343-W
仕様(最大)	A3	最大ラミネート幅	320mm
最大ラミネート厚	0.6mm(フィルムと原稿を合わせた厚み)	適用フィルム厚	75 μ m・100 μ m・150 μ m
ウォームアップ時間	約30秒	ラミネート速度	570mm/分(50Hz) 680mm/分(60Hz)
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1400W
サイズ	530(W)×132(D)×89(H)mm	重量	3.1kg
付属品	ワイヤートレー×2個、キャリアシート×1枚、クリーニングペーパー×1枚、簡単操作ガイド×1枚	コード長	約1.3m
4本ローラー			

ウォームアップ時間約35秒、1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒。
高速起動とスピード加工で作業時間の短縮になります。

75 μ mフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
薄紙/厚紙モードを新搭載し、コピー用紙等の薄紙はもちろん、画用紙や写真等の厚紙でもラミネートが可能。

モード切替によって自動で適切な温度に保つので、キレイに仕上がります。

リバース機能
フィルムが詰まったときは「逆転」ボタンを押して、フィルムをゆっくり引き抜いてください。

収納できるワイヤートレー付き
ラミネートしたフィルムを受け止め、変形を防ぎます。使わないときはトレーを外して底面に収納可能。

電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。

代替品



品番 EA761HD-12F
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.