

品番 : EA761HD-27

品名 : AC100V/400W/A4 ラミネーター



販売価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
カタログ価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/07/03 13:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1976ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	KLM42X
仕様(最大)	A4	最大ラミネート幅	230mm
最大ラミネート厚	0.4mm	ウォームアップ時間	約1分30秒
ラミネート速度	約250/300mm(50/60Hz)	電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	400W	サイズ(W×D×H)mm	373×107×63
コード長	1.5m	適用フィルム厚	100 μm
重量	1.1kg	材質	ABS樹脂、スチール

2本ローラー

ウォームアップ時間約90秒、ストレスなしですぐに使えるラミネーターです。

コンパクトサイズなので、自宅やオフィスで使う時や収納時も場所を取りません。

つまった時にフィルムを取り出せるフリーレバー付です。

電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

