

品番 : EA761HD-41C

品名 : AC100V/1400W/A3 ラミネーター



販売価格	47,600円(税抜) / 52,360円(税込)		
カタログ価格	47,600円(税抜) / 52,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 04:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1936ページ		



仕様

メーカー	アコ・ブランズ・ジャパン	型番	GLMA3401JF-2B
サイズ	536(W)×179(D)×103(H)mm	電源	AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力	1400W	ローラ-本数	4本
最大ラミネート	幅:320mm 厚:0.6mm	対応フィルム厚	75~150μm
加工サイズ	A3 (A3ノビは対応していません)	ウォームアップ時間	約60秒
加工温度	115~150℃	ラミネート速度	600mm/分(50Hz/60Hz)
加熱方式	外部加熱方式	重量	3.7kg

一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現

よれや波打ちが起こりづらい、巻き込み防止構造搭載

・オートシャットオフ機能付き(約15分後)
電源が入ったまま一定の時間使用しない場合、自動的に電源をオフにする機能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

