

品番：EA761HD-51B

品名：AC100V/1400W/A3 ラミネーター



販売価格	55,000円(税抜)／ 60,500円(税込)		
カタログ価格	55,000円(税抜)／60,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 00:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	アコ・ブランズ・ジャパン	型番	GLMFS7000L3-D
サイズ	578(W)×235(D)×121(H)mm	電源	AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力	1400W	ローラー本数	6本
最大ラミネート厚	1.0mm	適用フィルム厚	75～250μm
加工サイズ	A3 (A3ノビサイズには対応していません。)	ウォームアップ時間	約60秒
加工温度	常温(コールド)～160℃	ラミネート速度	最大1400mm/分 (50Hz/60Hz)
加工方式	外部加熱方式	重量	8.1Kg
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載の、全自動ラミネーター			
・紙詰まり時オートリバース機能付き			
・オートシャットオフ機能付き(約30分後) 無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

