

品番：EA761HD-53B

品名：AC100V/1200W/A3 ラミネーター



販売価格	36,000円(税抜)／ 39,600円(税込)		
カタログ価格	36,000円(税抜)／39,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/02/25 05:27現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター

仕様

メーカー	アコ・プランズ・ジャパン	型番	GLMM360CA
最大書類サイズ	A3	最大ラミネート幅	330mm
最大ラミネート厚	0.8mm	対応フィルム厚	75～150μm
ウォームアップ時間	約60秒	ラミネート速度	1000mm/分(50Hz/60Hz)
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	消費電力	1200W
サイズ	515(W)×179(D)×115(H)mm	重量	4.4kg
加工温度	常温(コールド)～140℃(50Hz/60Hz)	加工速度	1000mm/分(50Hz/60Hz)
ローラー本数	6本	加熱方式	外部加熱方式
クリーニングすることで故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。			