

品番 : EA761HD-54A

品名 : AC100V/1350W/A3 ラミネーター



販売価格	26,200円(税抜) / 28,820円(税込)		
カタログ価格	26,200円(税抜) / 28,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



速い!美しい!高速4ローラーラミネーター

仕様

メーカー	アスカ(Asmix)	型番	L409A3
最大書類サイズ	A3	最大ラミネート幅	330mm
最大ラミネート厚	0.6mm(フィルムの厚さ含む)	対応フィルム厚	100~150ミクロン
ウォームアップ時間	約51秒	ラミネート速度	7.2mm/秒(50Hz)
電源	AC100V (50/60Hz)	消費電力	1350W
サイズ	507(W)×157(D)×88(D)mm (リアトレイ使用時280mm)	重量	約3.1kg
機能	・マイコン式温度コントロール ・スリープ機能 ・フィルム挿入防止機能 ・温度切替えスイッチ ・逆転スイッチ		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.