

品番 : EA761LF-62

品名 : 1800x910mm コピーボード(フリント付)



販売価格	210,000円(税抜) / 231,000円(税込)		
カタログ価格	210,000円(税抜) / 231,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

電源	AC100V(50/60Hz)		
薄型タイプ			
ボードは片手で軽くスクロールできます。			
材質	表面材:PET 中芯材:硬質ダンボール 枠材:アルミ 脚部:スチール キャスター:ナイロン	付属品	マーカー赤黒青緑各1本、板消し(替スポンジ2個付)、ACアダプター(2.5m)、USBケーブル

ネットワーク保存やUSB保存に加え、ネットワークプリンター印刷(BMLinks対応)などシーンに合わせた出力方法を選択できます。

ボード面マグネット対応、消し忘れ防止機能付

プリンタ仕様	・用紙サイズ:A4 ・カラー/モノクロ切り替え可能 ・解像度:300dpi ・印刷枚数:1~10枚	スクリーンサイズ	1800(W)×910(H)mm
全体サイズ	1980×675×1647~1847mm	重量	35.5kg
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2		

カラープリンター付

グリーン購入適合商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.