

品番 : EA761LF-71

品名 : 1300x910mm コピーボード(フ°リンクタ-付)



販売価格	180,000円(税抜)／198,000円(税込)		
カタログ価格	180,000円(税抜)／198,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	プラス(PLUS)	型番	K-10S-ST
電源	AC100V(50/60Hz)		

ボードは片手で軽くスクロールできます。

材質	表面材:PET、 中芯材:硬質ダンボール 枠材:アルミ、 脚部:スチール キャスター:ナイロン	付属品	マーカー赤黒各1本、板消し(替スポンジ2個付)、 専用感熱記録紙、ACアダプター(2.5m)
プリンタ仕様	・用紙サイズ:A4 ・モノクロ印刷 ・解像度:200dpi ・印刷枚数:1枚	スクリーンサイズ	1300(W)×910(H)mm
重量	31.5kg	キャスター	自在×2、自在(ストップバー付)×2
全体サイズ	1480×687×1655~1855mm		
グリーン購入適合商品			
片面仕様のみ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.