

品番 : EA761XB-156

品名 : AC100V/ 10W/800lm 作業灯/LED(クリップ式)



販売価格	8,590円(税抜) / 9,449円(税込)		
カタログ価格	8,590円(税抜) / 9,449円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/15 15:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2107ページ		



軽くて便利、どこでも簡単取り付け

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LK-10L
商品名	軽便LEDランプ	用途	作業中の手元照明やイベント・店舗の補助照明として
仕様	屋内用	光源	10W電球形LEDランプ
明るさ	800ルーメン	電源	AC100V(50/60Hz)
コード長	5m	消費電力	10W
ランプ寿命	約40,000時間	光色	電球色
口金サイズ	E26	クリップ開き幅	50mm
サイズ	φ 136×238(L)mm	重量	820g

照明ON/OFFのスイッチ付

クリップ式のため丸いパイプや板材等に取付けできます。

本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が可能です。

高効率反射板付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.