

品番 : EA761XB-201

品名 : AC100V/1500W/0.5m ライティングバー (アイボリー)



販売価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
カタログ価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2062ページ		



工事不要で簡単取り付け!照明器具を自由に移動できます

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	LRC-050C
レール長	0.5m	電源	AC100V
コード長	3m	耐荷重	10kg(取付器具重量)
全長	570mm	カラー	アイボリー
材質	アルミ	取付ピッチ	レール部中央から約200mm
重量	約600g	付属品	取付けねじ×3本 (φ4×38mm)

照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。

コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)

合計1500W以下でご使用ください。

定格容量(1500W)を超えると自動で給電が止まるブレーカー付き。

※ブレーカーを復帰させる場合は、1500W以下になるように器具を取り除き、レール側面のリセットボタンを押してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

