

品番：EA761XB-205

品名：AC100V/500W/0.5m ライティングバー(リモコン付/アイボリー)



販売価格	8,540円(税抜) / 9,394円(税込)		
カタログ価格	8,540円(税抜) / 9,394円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 07:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2062ページ		

工事不要で簡単取り付け!照明器具を自由に移動できます

#### 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LRC-R050C
レール長	0.5m	電源	本体:AC100V リモコン:単4電池×2本(別売)
コード長	3m	耐荷重	10kg(取付器具重量)
全長	640mm	カラー	アイボリー
材質	アルミ	取付ピッチ	レール部中央から約200mm
重量	約500g	付属品	本体用取付けねじ×3本(φ4×38mm)、 リモコン用壁掛けホルダー×1個、取付けねじ×2本(φ3×19mm)
電池寿命	約1年(※アルカリ電池使用時)	動作距離	約5m

照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。

コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)

離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)

合計500W以下でご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.