

品番 : EA761XB-216

品名 : AC100V/E26 スポットライト(ロングタイプ / ブラック)



販売価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
カタログ価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2062ページ		



インテリア照明やアクセント照明に最適

#### 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	LRS-BLNE26C
電源	100V、150W以下の電球	口金	E26
適合ランプ	※数値は消費電力です。 LED電球: 一般電球形15Wまで、レフランプ形6Wまで 電球形蛍光灯: 一般電球形25Wまで 白熱電球: 一般電球形150Wまで、レフランプ形100Wまで	サイズ	約40(W)×50(D)×290(H)mm
カラー	ブラック	材質	ダクトプラグ: プラスチック 支柱パイプ・灯具部分: 鉄 ソケット: 陶器
重量	184g		

ライティングバー(EA761XB-201~206)と組み合わせてご使用ください。

スポットライトのレイアウトを自由に動かすことが可能。

お好みの電球を取り付けることができます。※適合ランプと口金サイズを必ずご確認ください。

電球は別売です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.